

**Garant****VB.T 110304, Gatunek: HB7120-1**

### Dane zamówienia

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Numer katalogowy | 261224 HB7120-1 |
| GTIN             | 4045197818836   |
| Klasa artykułu   | 21G             |

### Opis

VB.T 110304 HB7120-1 Gatunek: HB7120-1

Łamacz wiórów: VM

tolerancja: M

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmposuw  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 80 - 260 m/min

### Opis techniczny

|                                              |                   |
|----------------------------------------------|-------------------|
| Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$    | 1,75 mm           |
| Warunki skrawania                            | ciągły            |
| prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne | 80 - 260 m/min    |
| Gatunek                                      | HB7120-1          |
| promień naroża                               | 0,4 mm            |
| posuw $f$                                    | 0,1 - 0,3 mm/obr, |
| Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$     | 0,25 mm           |

|                                                     |                                        |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|
| głębokość skrawania $a_p$                           | 0,5 - 2,5 mm                           |
| Zastosowanie główne                                 | M                                      |
| Łamacz wiórów                                       | VM                                     |
| przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca         |
| Materiał ostrza<br>&nbsp;                           | HM                                     |
| Kod ISO wymiennej płytki skrawającej                | VBMT 110304                            |
| liczba wymian/ostrzy                                | 2                                      |
| tolerancja                                          | M                                      |
| Profil płytki skrawającej                           | wersja neutralna,                      |
| Rodzaj produktu                                     | Wymienna płytka skrawająca do toczenia |