

Garant**CC.T 060204, Gatunek: HB7140-1**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260142 HB7140-1
GTIN	4045197819024
Klasa artykułu	21G

Opis

CC.T 060204 HB7140-1 Gatunek: HB7140-1

Łamacz wiórów: VM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 4 mmposuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 60 - 230 m/min

Opis techniczny

Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
głębokość skrawania a_p	0,2 - 4 mm
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
Łamacz wiórów	VM
Zastosowanie główne	M
promień naroża	0,4 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 230 m/min

Gatunek	HB7140-1
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	CCMT 060204
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia