

**Garant****DC.T 11T302, Gatunek: HB7140-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260458 HB7140-1
GTIN	4045197819154
Klasa artykułu	21G

**Opis**

DC.T 11T302 HB7140-1 Gatunek: HB7140-1

Łamacz wiórów: VM

tolerancja: M

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,5 - 2,5 mmposuw  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 60 - 230 m/min**Opis techniczny**

Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Gatunek	HB7140-1
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	2,75 mm
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,15 mm
promień naroża	0,2 mm
Zastosowanie główne	M
posuw $f$	0,1 - 0,3 mm/obr,

prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	60 - 230 m/min
Łamacz wiórów	VM
głębokość skrawania $a_p$	0,5 - 2,5 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza &nbsp;	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	DCMT 11T302
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia