

Garant**SCMT 120404, Gatunki: HB7140-1**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260748 HB7140-1
GTIN	4045197819222
Klasa artykułu	21G

Opis

SCMT 120404 HB7140-1 promień naroża: 0,4 mm

Gatunek: HB7140-1

Łamacz wiórów: VS

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 1,5 mm

posuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 70 - 260 m/min

Opis techniczny

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 260 m/min
Zastosowanie główne	M
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
promień naroża	0,4 mm
Gatunek	HB7140-1
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Łamacz wiórów	VS

głębokość skrawania a_p	0,2 - 1,5 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SCMT 120404
liczba wymian/ostrzy	4
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia