

Garant**SC.T 120408, Gatunek: HB7140-1**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	260766 HB7140-1
GTIN	4045197819277
Klasa artykułu	21G

Opis

SC.T 120408 HB7140-1 promień naroża: 0,8 mm

Gatunek: HB7140-1

Łamacz wiórów: VM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 2,5 mmposuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,

Opis techniczny

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 230 m/min
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	4,25 mm
Zastosowanie główne	M
Gatunek	HB7140-1
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,55 mm

Łamacz wiórów	VM
głębokość skrawania a_p	0,5 - 2,5 mm
promień naroża	0,8 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	SCMT 120408
liczba wymian/ostrzy	4
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia