

**Garant****TCMT 16T304, Gatunek: HB7140-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	260956 HB7140-1
GTIN	4045197819314
Klasa artykułu	21G

**Opis**

TCMT 16T304 HB7140-1 Gatunek: HB7140-1

Łamacz wiórów: VS

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmposuw  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 70 - 260 m/min**Opis techniczny**

promień naroża	0,4 mm
głębokość skrawania $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Łamacz wiórów	VS
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	70 - 260 m/min
Gatunek	HB7140-1
Zastosowanie główne	M
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
posuw $f$	0,1 - 0,3 mm/obr,

przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	TCMT 16T304
liczba wymian/ostrzy	3
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia