

**Garant****VBMT 160402, Gatunek: HB7140-1**

### Dane zamówienia

Numer katalogowy	261150 HB7140-1
GTIN	4045197819390
Klasa artykułu	21G

### Opis

VBMT 160402 HB7140-1 Gatunek: HB7140-1

Łamacz wiórów: VS

głębokość skrawania  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mmposuw  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 70 - 260 m/min

### Opis techniczny

głębokość skrawania $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Łamacz wiórów	VS
posuw $f$	0,1 - 0,3 mm/obr,
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Zastosowanie główne	M
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	70 - 260 m/min
promień naroża	0,2 mm

Gatunek	HB7140-1
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VBMT 160402
liczba wymian/ostrzy	2
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia