

Garant**VBMT 160404, Gatunek: HB7140-1**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	261152 HB7140-1
GTIN	4045197819406
Klasa artykułu	21G

Opis

VBMT 160404 HB7140-1 Gatunek: HB7140-1

Łamacz wiórów: VS

głębokość skrawania a_p : 0,2 - 1,5 mmposuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 70 - 260 m/min

Opis techniczny

Zastosowanie główne	M
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	70 - 260 m/min
Łamacz wiórów	VS
Gatunek	HB7140-1
promień naroża	0,4 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,

głębokość skrawania a_p	0,2 - 1,5 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka wykańczająca
Materiał ostrza	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VBMT 160404
liczba wymian/ostrzy	2
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia