

Garant
VB.T 110304, Gatunek: HB7140-1


Dane zamówienia

Numer katalogowy	261224 HB7140-1
GTIN	4045197819420
Klasa artykułu	21G

Opis

VB.T 110304 HB7140-1 Gatunek: HB7140-1

Łamacz wiórów: VM

tolerancja: M

 głębokość skrawania a_p : 0,5 - 2,5 mm

 posuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,

 prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 60 - 230 m/min

Opis techniczny

posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
Głębokość skrawania $a_{p \text{ min.}}$	0,25 mm
Łamacz wiórów	VM
Głębokość skrawania $a_{p \text{ maks.}}$	1,75 mm
promień naroża	0,4 mm
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
Gatunek	HB7140-1

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 230 m/min
Zastosowanie główne	M
głębokość skrawania a_p	0,5 - 2,5 mm
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza 	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VBMT 110304
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
Profil płytki skrawającej	wersja neutralna,
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia