

Garant**VC.T 160408, Gatunek: HB7140-1****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	261459 HB7140-1
GTIN	4045197819529
Klasa artykułu	21G

Opis

VC.T 160408 HB7140-1 Gatunek: HB7140-1

Łamacz wiórów: VM

tolerancja: M

głębokość skrawania a_p : 0,5 - 2,5 mmposuw f : 0,1 - 0,3 mm/obr,prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 60 - 230 m/min**Opis techniczny**

Łamacz wiórów	VM
Warunki skrawania	w niewielkim stopniu nieciągły
głębokość skrawania a_p	0,5 - 2,5 mm
Zastosowanie główne	M
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	60 - 230 m/min
Gatunek	HB7140-1
promień naroża	0,8 mm

posuw f	0,1 - 0,3 mm/obr,
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej	Obróbka zgrubna i wykańczająca
Materiał ostrza	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	VCMT 160408
liczba wymian/ostrzy	2
tolerancja	M
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia