

Garant**Narzędzie do toczenia i wiercenia „5 w 1” 2,25×D, lewe, Ø DC: 10mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	268468 10
GTIN	4045197470218
Klasa artykułu	21X

Opis**Wykonanie:**

Z wewnętrznym doprowadzaniem chłodziwa.

chwyt walcowy z kołnierzem.

Zastosowanie:

Toczenie poprzeczne, toczenie wzdłużne, wiercenie, toczenie wzdłużne wewnętrzne, pogłębianie.

wskazówka:

- wybierać możliwie jak największe promienie naroży
- wiercić zawsze z chłodzeniem wewnętrznym (min. 5 barów).

przy obróbce stali konstrukcyjnych i nierdzewnych, dających długi wiór, narzędzie do toczenia i wiercenia stosować tylko do 1,5×D.

Opis techniczny

Ø chwytu D _s	12 mm
śruby mocujące	269028 31
płytki skrawająca nr 268472 – 268496	WCHX 05T1..
tolerancja Ø otworu D	0/+0,22 mm
Ø nomin. D	10 mm
dł. całkowita L ₁	42 mm
Długość użyteczna L ₁	22,5 mm

Ø d ₂	16 mm
Długość wysięgu L _A	28 mm
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	tak
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX8	674248 TX8
śruby mocujące Typ 31	269028 31
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm	659957 500