

**Garant****WCHX 090304, Typ: ALU**

## Dane zamówienia

Numer katalogowy	268488 ALU
GTIN	4045197470768
Klasa artykułu	21K

## Opis

### Pasuje do:

Narzędzia do toczenia i wiercenia nr 268463 - 268468, wielk. 18.

pasuje do  $\varnothing$  narzędzia  $D_c$ : 18 mm

Gatunek: HU70AL

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie główne: 300 - 600 m/min

prędkość skrawania  $v_c$  zastosowanie dodatkowe: 180 m/min

## Opis techniczny

Zastosowanie główne	N
Zastosowanie dodatkowe	K
promień naroża	0,5 mm
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie dodatkowe	180 m/min
prędkość skrawania $v_c$ zastosowanie główne	300 - 600 m/min
typ	ALU
Gatunek	HU70AL
Materiał ostrza	HM

Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WCHX 090304
liczba wymian/ostrzy	3
pasuje do Ø narzędzia D <sub>c</sub>	18 mm
Rodzaj produktu	Wymienna płytka skrawająca do toczenia