

**Garant****Przecinaki, prawe, Szerokość chwytu / szerokości wcinania w: 20/2mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273757 20/2
GTIN	4045197584151
Klasa artykułu	21W

**Opis****Wykonanie:**

Ze stali narzędziowej o wysokiej wytrzymałości ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). Przy zastosowaniu wypukłych zacisków płytek uzyskuje się wysoką odporność na działanie osiowych i promieniowych sił skrawania, co znacznie zwiększa jakość powierzchni i wydajność.

**wskazówka:**

Od głębokości wcinania 19,5 mm (do szerokości skrawania 3 mm) lub od głębokości wcinania 24,5 mm (od szerokości skrawania 4 mm) drugie ostrze ma kontakt z obrabianym elementem. Może przy tym dojść do tworzenia się rowków. W razie potrzeby stosować jednoostrzowe płytki skrawające nr 273656 – 273670.

**Opis techniczny**

Szerokość skrawania W	2 mm
długość główki L <sub>1</sub>	33,5 mm
głębokość podcięcia t <sub>maks.</sub>	14 mm
śruba	279815 6 (TX25; 6 Nm)
Szerokość funkcjonalna L <sub>4</sub>	21,5 mm
długość całkowita L	125 mm
szerokość chwytu b	20 mm
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	nie

możliwość wcinania osiowego	tak
Rodzaj produktu	Noże

## Aksesoria

Groty 8 mm, z magnesemz uchwytem bitów 1/4 cala długość całkowita 50 mm	659874 50
Wkrętak dynamometrycznyze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 1600 cNm	659906 1600
Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX25	674248 TX25
śruba zaciskowa Typ 6	279815 6
Wkrętak dynamometrycznyze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 1600 cNm	659957 1600