

Garant**Przecinaki, prawe, Szerokość chwytu / szerokości wcinania w: 25/2mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273757 25/2
GTIN	4045197584168
Klasa artykułu	21W

Opis**Wykonanie:**

Ze stali narzędziowej o wysokiej wytrzymałości ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Przy zastosowaniu wypukłych zacisków płytek uzyskuje się wysoką odporność na działanie osiowych i promieniowych sił skrawania, co znacznie zwiększa jakość powierzchni i wydajność.

wskazówka:

Od głębokości wcinania 19,5 mm (do szerokości skrawania 3 mm) lub od głębokości wcinania 24,5 mm (od szerokości skrawania 4 mm) drugie ostrze ma kontakt z obrabianym elementem. Może przy tym dojść do tworzenia się rowków. W razie potrzeby stosować jednoostrzowe płytki skrawające nr 273656 – 273670.

Opis techniczny

śruba	279815 6 (TX25; 6 Nm)
długość główki L_1	33,5 mm
Szerokość skrawania W	2 mm
głębokość podcięcia $t_{\text{maks.}}$	14 mm
Szerokość funkcjonalna L_4	26,5 mm
długość całkowita L	150 mm
szerokość chwytu b	25 mm
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	nie

możliwość wcinania osiowego	tak
Rodzaj produktu	Noże

Akcesoria

Groty 8 mm, z magnesem z uchwytem bitów 1/4 cala długość całkowita 50 mm	659874 50
śruba zaciskowa Typ 6	279815 6
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 1600 cNm	659906 1600
Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX25	674248 TX25
Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 1600 cNm	659957 1600