

Garant**WCHX 060204, Typ: UNI**

Dane zamówienia

Numer katalogowy	268482 UNI
GTIN	4045197470621
Klasa artykułu	21K

Opis

Pasuje do:

Narzędzia do toczenia i wiercenia nr 268463 - 268468, wielk. 11.

pasuje do \varnothing narzędzia D_c : 11 mm

Gatunek: HB7130

prędkość skrawania v_c zastosowanie główne: 65 - 200 m/min

Opis techniczny

typ	UNI
promień naroża	0,2 mm
prędkość skrawania v_c zastosowanie główne	65 - 200 m/min
Zastosowanie główne	UNI
Gatunek	HB7130
Materiał ostrza	HM
Kod ISO wymiennej płytki skrawającej	WCHX 060204
liczba wymian/ostrzy	3
pasuje do \varnothing narzędzia D_c	11 mm

Rodzaj produktu

Wymienna płytki
skrawająca do toczenia