

**Garant****Wytaczaki do toczenia poprzecznego, lewe, Ø trzonu DS / szerokość skrawania w: 16/2mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273791 16/2
GTIN	4045197525031
Klasa artykułu	21W

**Opis****Wykonanie:**

Ze stali narzędziowej o wysokiej wytrzymałości ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). Przy zastosowaniu wypukłych zacisków płytek skrawających uzyskuje się wysoką odporność na działanie osiowych i promieniowych sił skrawania, co znacznie zwiększa jakość powierzchni i wydajność.

**Opis techniczny**

Szerokość skrawania W	2 mm
minimalna Ø otworu wstępnego $D_{\min}$ .	23 mm
Przesunięcie osi $L_3$	14,5 mm
$t_{\max}$ . obróbka wewnętrzna	6 mm
śruba	279815 9 (TX25; 4,5 Nm)
długość całkowita L	180 mm
Długość wysięgu $L_1$ cofniętych uchwytów	30 mm
Ø chwytu $D_s$	16 mm
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	tak
możliwość wcinania osiowego	tak
Rodzaj produktu	Wytaczaki

## Aksesoria

śruba zaciskowa Typ 9	279815 9
Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX25	674248 TX25
Groty 8 mm, z magnesemz uchwytem bitów 1/4 cala długość całkowita 50 mm	659874 50
Wkrętak dynamometrycznyze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 1600 cNm	659906 1600
Wkrętak dynamometrycznyze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 1600 cNm	659957 1600