

Garant**Nakrętki OZ, do zakr. mocowania uchwytów zaciskowych: 2-16 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	309670 2-16
GTIN	4045197292155
Klasa artykułu	31Z

Opis**Wykonanie:**

- nakrętki utwardzone dyfuzyjnie, trowalizowane i szlifowane ze wszystkich stron
- z łożyskowanym pierścieniem naciskowym zapewniającym większe siły mocowania oraz dokładniejszy ruch obrotowy.

Pasuje do :

oprawek do tulei zaciskowych OZ, zob. nr 300695; 300710; 300750; 300770; 302460; 302462; 302880.

Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min⁻¹

Długość całkowita L: 24 mm

Ø zewn. D: 43 mm

gwint: M33×1,5

maks. moment dokręcania: 100 Nm

Opis techniczny

Długość całkowita L	24 mm
do zakr. mocowania uchwytów zaciskowych	2 - 16 mm
maks. moment dokręcania	100 Nm

gwint	M33×1,5
Ø zewn. D	43 mm
norma	DIN 6388 D
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Rodzaj produktu	Akcesoria do uchwytów z tuleją zaciskową

Akcesoria

Klucz hakowy z noskiem do nakrętek o Ø zewn. 40/42 mm	628400 40/42
---	--------------