

Garant**Nakrętki OZ, do zakr. mocowania uchwytów zaciskowych: 4-32 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	309670 4-32
GTIN	4045197292179
Klasa artykułu	31Z

Opis**Wykonanie:**

- nakrętki utwardzone dyfuzyjnie, trowalizowane i szlifowane ze wszystkich stron
- z łożyskowanym pierścieniem naciskowym zapewniającym większe siły mocowania oraz dokładniejszy ruch obrotowy.

Pasuje do :

oprawek do tulei zaciskowych OZ, zob. nr 300695; 300710; 300750; 300770; 302460; 302462; 302880.

Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej: G 2,5 przy 25000 min⁻¹

Długość całkowita L: 33,5 mm

Ø zewn. D: 72 mm

gwint: M60×2,5

maks. moment dokręcania: 220 Nm

Opis techniczny

Długość całkowita L	33,5 mm
maks. moment dokręcania	220 Nm
gwint	M60×2,5

do zakr. mocowania uchwyty zaciskowych	4 - 32 mm
Ø zewn. D	72 mm
norma	DIN 6388 D
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Rodzaj produktu	Akcesoria do uchwytów z tuleją zaciskową