

Garant**Przecinaki, lewe, Szerokość chwytu / szerokości wcinania w: 20/6mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273756 20/6
GTIN	4045197485137
Klasa artykułu	21W

Opis**Wykonanie:**

Ze stali narzędziowej o wysokiej wytrzymałości ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Przy zastosowaniu wypukłych zacisków płytek uzyskuje się wysoką odporność na działanie osiowych i promieniowych sił skrawania, co znacznie zwiększa jakość powierzchni i wydajność.

wskazówka:

Od szerokości wcinania 6 mm drugie ostrze ma kontakt z obrabianym elementem przy t_{maks} . (5x szerokość skrawania). Może przy tym dojść do tworzenia się rowków. Gwarantowany brak rowków do $t = 24,5 \text{ mm}$.

Opis techniczny

Szerokość skrawania W	6 mm
głębokość podcięcia t_{maks}	30 mm
śruba	279815 7 (TX30; 8 Nm)
Szerokość funkcjonalna L_4	21,5 mm
długość główki L_1	49 mm
długość całkowita L	125 mm
szerokość chwytu b	20 mm
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	nie
możliwość wcinania osiowego	tak

Rodzaj produktu

Noże

Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX30

674248 TX30

śruba zaciskowa Typ 7

279815 7

Groty 8 mm, z magnesemz uchwytem bitów 1/4 cala
długość całkowita 50 mm

659874 50

Wkrętak dynamometrycznyze skalą, uchwyt grotów
wymiennych maksymalny moment obrotowy 1600 cNm

659906 1600

Wkrętak dynamometrycznyze skalą, uchwyt grotów
wymiennych maksymalny moment obrotowy 1600 cNm

659957 1600