

**Garant****Wytaczaki do toczenia poprzecznego, lewe, Ø trzonu DS / szerokość skrawania w: 32/2mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273791 32/2
GTIN	4045197679680
Klasa artykułu	21W

**Opis****Wykonanie:**

Ze stali narzędziowej o wysokiej wytrzymałości ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). Przy zastosowaniu wypukłych zacisków płytek skrawających uzyskuje się wysoką odporność na działanie osiowych i promieniowych sił skrawania, co znacznie zwiększa jakość powierzchni i wydajność.

**Opis techniczny**

Szerokość skrawania W	2 mm
śruba	279815 8 (TX20; 4,5 Nm)
$t_{\text{maks.}}$ obróbka wewnętrzna	10 mm
Przesunięcie osi $L_3$	22 mm
minimalna Ø otworu wstępnego $D_{\text{min.}}$	39 mm
długość całkowita L	300 mm
Długość wysięgu $L_1$ cofniętych uchwytów	50 mm
Ø chwytu $D_s$	32 mm
rodzaj zastosowania	lewe
chłodzenie wewnętrzne	tak
możliwość wcinania osiowego	tak
Rodzaj produktu	Wytaczaki

---

## Aksesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx®  
TX20

674248 TX20

śruba zaciskowa Typ 8

279815 8

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów  
wymiennych maksymalny moment obrotowy 500 cNm

659957 500