

**FAHRION®**  
PRÄZISION**Podkładki uszczelniające CP, DI32, Ø mocowania (stopniowana co 1 mm): 15 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	309668 15
GTIN	2050001705327
Klasa artykułu	34F

**Opis****Wykonanie:**

Wulkanizowane podkładki uszczelniające do 80 bar;  
wymiary pośrednie Ø mocowania co 0,5 mm (+ 0,4 / - 0,1).

**Pasuje do :**

nakrętki mocującej ER CP nr 309665, wielk. 32DI.

**wskazówka:****Niekompatybilne z innymi systemami podkładek uszczelniających!**

<B>System FAHRION</B> nakrętki mocujące ER typu CP i podkładki uszczelniające typu HP  
<B>nie pasują do innych systemów.</B>

- **podkładki uszczelniające o wymiarach stopniowanych co 0,5 mm na zamówienie**
- **podkładki uszczelniające dla nr 309665 DI40 na zamówienie.**

Ø zewn. D: 26,2 mm

wysokość L: 2 mm

**Opis techniczny**

Ø zaciskania	15 mm
Seria	Centro P
dla typu	DI32

Ø zewn. D	26,2 mm
wysokość L	2 mm