

Garant**Wytaczaki do toczenia poprzecznego, prawe, Ø trzonu DS / szerokość skrawania w: 16/3mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	273790 16/3
GTIN	4045197525024
Klasa artykułu	21W

Opis**Wykonanie:**

Ze stali narzędziowej o wysokiej wytrzymałości ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Przy zastosowaniu wypukłych zacisków płytek skrawających uzyskuje się wysoką odporność na działanie osiowych i promieniowych sił skrawania, co znacznie zwiększa jakość powierzchni i wydajność.

Opis techniczny

$t_{\text{maks.}}$ obróbka wewnętrzna	6 mm
minimalna \varnothing otworu wstępnego $D_{\text{min.}}$	23 mm
Przesunięcie osi L_3	14,5 mm
śruba	279815 9 (TX25; 4,5 Nm)
Szerokość skrawania W	3 mm
długość całkowita L	180 mm
Długość wysięgu L_1 cofniętych uchwytów	30 mm
\varnothing chwytu D_s	16 mm
zakres zastosowania	wytaczanie rowków z promieniem
rodzaj zastosowania	prawe
chłodzenie wewnętrzne	tak
możliwość wcinania osiowego	tak
Rodzaj produktu	Wytaczaki

Akcesoria

Bit PrecisionBit do śrub Torx®, 1/4 cala E 6,3 profil Torx® TX25

674248 TX25

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 1600 cNm

659906 1600

śruba zaciskowa Typ 9

279815 9

Groty 8 mm, z magnesem z uchwytem bitów 1/4 cala długość całkowita 50 mm

659874 50

Wkrętak dynamometryczny ze skalą, uchwyt grotów wymiennych maksymalny moment obrotowy 1600 cNm

659957 1600