

FAHRION®
PRAZISION
Podkładki uszczelniające CP, DI32, Ø mocowania (stopniowana co 1 mm): 6 mm

Dane zamówienia

Numer katalogowy	309668 6
GTIN	2050001705235
Klasa artykułu	34F

Opis
Wykonanie:

Wulkanizowane podkładki uszczelniające do 80 bar;
 wymiary pośrednie Ø mocowania co 0,5 mm (+ 0,4 / - 0,1).

Pasuje do :

nakrętki mocującej ER CP nr 309665, wielk. 32DI.

wskazówka:
Niekompatybilne z innymi systemami podkładek uszczelniających!

System FAHRION nakrętki mocujące ER typu CP i podkładki uszczelniające typu HP
 nie pasują do innych systemów.

- **podkładki uszczelniające o wymiarach stopniowanych co 0,5 mm na zamówienie**
- **podkładki uszczelniające dla nr 309665 DI40 na zamówienie.**

Ø zewn. D: 26,2 mm

wysokość L: 2 mm

Opis techniczny

Ø zaciskania	6 mm
Seria	Centro P
dla typu	DI32

Ø zewn. D	26,2 mm
wysokość L	2 mm