

**FAHRION®**  
PRAZISION

## Podkładki uszczelniające CP, DI32, Ø mocowania (stopniowana co 1 mm): 17 mm



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	309668 17
GTIN	2050001705341
Klasa artykułu	34F

### Opis

#### Wykonanie:

Wulkanizowane podkładki uszczelniające do 80 bar;  
 wymiary pośrednie Ø mocowania co 0,5 mm (+ 0,4 / - 0,1).

#### Pasuje do :

nakrętki mocującej ER CP nr 309665, wielk. 32DI.

#### wskazówka:

#### Niekompatybilne z innymi systemami podkładek uszczelniających!

<B>System FAHRION</B> nakrętki mocujące ER typu CP i podkładki uszczelniające typu HP  
 <B>nie pasują do innych systemów.</B>

- **podkładki uszczelniające o wymiarach stopniowanych co 0,5 mm na zamówienie**
- **podkładki uszczelniające dla nr 309665 DI40 na zamówienie.**

Ø zewn. D: 26,2 mm

wysokość L: 2 mm

### Opis techniczny

Ø zaciskania	17 mm
Seria	Centro P
dla typu	DI32

Ø zewn. D	26,2 mm
wysokość L	2 mm