

Pierścienie zabierakowe, DIN 6366, do Ø trzpienia: 27 mm**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	309870 27
GTIN	4045197273871
Klasa artykułu	39Z

Opis**Pasuje do :****Uniwersalne uchwyty stożkowe do frezów i uchwyty do głowic frezarskich.**

szerokość zabieraka B-0,2: 12 mm

szerokość poprzeczki b: 12 mm

Opis techniczny

szerokość poprzeczki b	12 mm
szerokość zabieraka B-0,2	12 mm
do Ø trzpienia	27 mm
norma	DIN 6366