

**Imaki nożowe wymienne WB, obróbka wewnętrzna, typ / Ø wewn. R: 1/30 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	316200 1/30
GTIN	4045197318787
Klasa artykułu	33P

Opis**Zastosowanie:**

do mocowania tulejek ze stożkiem Morse'a, tulejek rozciętych
oraz do bezpośredniego mocowania dużych wytaczaków (typ WB).

Opis techniczny

Ø wewnętrzna R	30 mm
----------------	-------

Akcesoria

Tulejki rozprężne do chwytu walcowego typ / Ø zaciskania 1/10 mm	316260 1/10
Tulejki rozprężne do chwytu walcowego typ / Ø zaciskania 1/12 mm	316260 1/12
	316260 1/20

Tulejki rozprężne do chwytu walcowego typ / Ø zaciskania
1/20 mm

Tulejki rozprężne do chwytu walcowego typ / Ø zaciskania
1/16 mm

316260 1/16

Tulejki rozprężne do chwytu walcowego typ / Ø zaciskania
1/25 mm

316260 1/25

Tulejki rozprężne do chwytu walcowego typ / Ø zaciskania
1/15 mm

316260 1/15