

**Imaki nożowe wymienne WB, obróbka wewnętrzna, typ / Ø wewn. R: 3/40 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	316200 3/40
GTIN	4045197318800
Klasa artykułu	33P

**Opis****Zastosowanie:**

do mocowania <B>tulejek ze stożkiem Morse'a,</B> tulejek rozciętych <BR/><B>oraz</B> do <B>bezpośredniego</B> mocowania <B>dużych wytaczaków</B> (typ WB).

**Opis techniczny**

Ø wewnętrzna R	40 mm
----------------	-------

**Akcesoria**

Tulejki rozprężne do chwytu walcowego typ / Ø zaciskania 2/16 mm	316260 2/16
Tulejki rozprężne do chwytu walcowego typ / Ø zaciskania 2/32 mm	316260 2/32
Tulejki rozprężne do chwytu MK typ/MK 2/4	316240 2/4

Tulejki rozprężne do chwytu walcowego typ / Ø zaciskania 2/10 mm	316260 2/10
Tulejki rozprężne do chwytu walcowego typ / Ø zaciskania 2/20 mm	316260 2/20
Tulejki rozprężne do chwytu walcowego typ / Ø zaciskania 2/12 mm	316260 2/12
Tulejki rozprężne do chwytu MK typ/MK 2/3	316240 2/3
Tulejki rozprężne do chwytu walcowego typ / Ø zaciskania 2/25 mm	316260 2/25
Tulejki rozprężne do chwytu walcowego typ / Ø zaciskania 2/15 mm	316260 2/15