

**Surowe tarcze zabierakowe do uchwytów tokarskich, Ø zewn. D: 260 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	317000 260
GTIN	4019208002996
Klasa artykułu	33R

Opis**Wykonanie:**

Czysty odlew, nieobrobiony, piaskowany, z dużym naddatkiem.

Zastosowanie:

Mocowanie **uchwytów tokarskich z cylindrycznym złączem centrującym zgodnym z normą DIN 6350 na końcówkach wrzecion DIN 800**. Surowa tarcza zabierakowa musi być obrobiona i dopasowana od strony maszyny i uchwytu.

Materiał:

Żeliwo szare.

Pasuje do :

3-szczękowych uchwytów nr 310100; 310500, 4-szczękowych uchwytów nr 312000; 312500 i uniwersalnych uchwytów tokarskich nr 315630.

pasują do uchwytów o Ø: 250 mm

Ø kołnierza d_2 : 105 mm

Ø otworu d_3 : 50 mm

wysokość h_1 : 92 mm

grubość kołnierza h_2 : 25 mm

Opis techniczny

Ø otworu d_3	50 mm
pasują do uchwytów o Ø	250 mm
Ø zewn. D	260 mm
Ø kołnierza d_2	105 mm
wysokość h_1	92 mm
grubość kołnierza h_2	25 mm
Rodzaj produktu	Wyposażenie do uchwytów tokarskich