

**Imaki nożowe wymienne WB, obróbka wewnętrzna, typ / Ø wewn. R: 3/50 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	316200 3/50
GTIN	4045197318817
Klasa artykułu	33P

Opis**Zastosowanie:**

do mocowania tulejek ze stożkiem Morse'a, tulejek rozciętych
oraz do bezpośredniego mocowania dużych wytaczaków (typ WB).

Opis techniczny

Ø wewnętrzna R	50 mm
----------------	-------

Akcesoria

Tulejki rozprężne do chwytu MK typ/MK 3/4	316240 3/4
Tulejki rozprężne do chwytu walcowego typ / Ø zaciskania 3/32 mm	316260 3/32
Tulejki rozprężne do chwytu walcowego typ / Ø zaciskania 3/40 mm	316260 3/40

Tulejki rozprężne do chwytu walcowego typ / Ø zaciskania 3/25 mm	316260 3/25
Tulejki rozprężne do chwytu MK typ/MK 3/3	316240 3/3
Tulejki rozprężne do chwytu walcowego typ / Ø zaciskania 3/20 mm	316260 3/20