

**Tulejki rozprężne do chwytu MK, typ/MK: 3/4****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	316240 3/4
GTIN	4045197318930
Klasa artykułu	33P

Opis**Zastosowanie:**

Do mocowania w imakach nożowych wymiennych WB.

Do mocowania narzędzi z chwyttem MK.

pasuje do nr 316200: 3/50

długość L: 135 mm

Ø: 50 mm

Opis techniczny

Ø	50 mm
długość L	135 mm
pasuje do nr 316200	3/50
Rodzaj produktu	Tulejki rozprężne