

**Tulejki rozprężne do chwytu walcowego, typ / Ø zaciskania: 3/40 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	316260 3/40
GTIN	4045197316745
Klasa artykułu	33E

**Opis****Zastosowanie:**

Do mocowania narzędzi <B>z chwytem walcowym</B>.

**wskazówka:**

**W zamówieniu należy podać wymaganą Ø mocowania.**

należy podać wymaganą Ø mocowania: 20; 25; 32; 40 mm

pasuje do nr 316200: 3/50

długość L: 88 mm

Ø: 50 mm

grubość kołnierza: 4 mm

**Opis techniczny**

grubość kołnierza	4 mm
pasuje do nr 316200	3/50
długość L	88 mm
należy podać wymaganą Ø mocowania	20; 25; 32; 40 mm
Ø	50 mm
Rodzaj produktu	Tulejki rozprężne

