

**Imaki nożowe wymienne WB, obróbka wewnętrzna, typ / Ø wewn. R: 4/60 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	316200 4/60
GTIN	4045197318824
Klasa artykułu	33P

**Opis****Zastosowanie:**

do mocowania <B>tulejek ze stożkiem Morse'a,</B> tulejek rozciętych <BR/><B>oraz</B> do <B>bezpośredniego</B> mocowania <B>dużych wytaczaków</B> (typ WB).

**Opis techniczny**

Ø wewnętrzna R	60 mm
----------------	-------

**Akcesoria**

Tulejki rozprężne do chwytu walcowego typ / Ø zaciskania 4/40 mm	316260 4/40
Tulejki rozprężne do chwytu MK typ/MK 4/4	316240 4/4
Tulejki rozprężne do chwytu MK typ/MK 4/5	316240 4/5

Tulejki rozprężne do chwytu walcowego typ / Ø zaciskania  
4/32 mm

316260 4/32

Tulejki rozprężne do chwytu walcowego typ / Ø zaciskania  
4/50 mm

316260 4/50

Tulejki rozprężne do chwytu walcowego typ / Ø zaciskania  
4/25 mm

316260 4/25