

**Tulejki rozprężne do chwytu MK, typ/MK: 4/4****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	316240 4/4
GTIN	4045197318947
Klasa artykułu	33P

**Opis****Zastosowanie:**

Do mocowania w imakach nożowych wymiennych WB.

Do mocowania narzędzi <B>z chwyttem MK</B>.

pasuje do nr 316200: 4/60

długość L: 138 mm

Ø: 60 mm

**Opis techniczny**

Ø	60 mm
długość L	138 mm
pasuje do nr 316200	4/60
Rodzaj produktu	Tulejki rozprężne