

**Smarownice profesjonalne z końcówką, zawartość: 62 ml****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	083557 62
GTIN	4024937040218
Klasa artykułu	08H

Opis**Wykonanie:**

Ocynkowane smarownice wysokociśnieniowe wysokiej jakości **100% szczelność**.

Zakres zastosowania: Pojazdy i maszyny o zmniejszonym zapotrzebowaniu na smarowanie.

Do czystego transportu w skrzynkach narzędziowych lub na półce na narzędzia pokładowe w pojazdach lub maszynach. Wydajność: maks. 0,3 cm³/skok. Ciśnienie: maks. 250 bar.

do smarów o średniej konsystencji (klasa 2) i olejów o dużej lepkości.

długość całkowita: 170 mm

Ø zbiornika smarownicy: 30,5 mm

typ końcówki: zastrzone

Opis techniczny

zawartość	62 ml
typ końcówki	zastrzone
długość całkowita	170 mm
Ø zbiornika smarownicy	30,5 mm
Ciśnienie robocze	250 bar

Materiał zbiornika

Stal czerniona

Rodzaj produktu

Smarownica