

**Tulejki rozprężne do chwytu MK, typ/MK: 4/5****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	316240 4/5
GTIN	4045197318954
Klasa artykułu	33P

Opis**Zastosowanie:**

Do mocowania w imakach nożowych wymiennych WB.

Do mocowania narzędzi z chwyttem MK.

pasuje do nr 316200: 4/60

długość L: 138 mm

Ø: 60 mm

Opis techniczny

długość L	138 mm
Ø	60 mm
pasuje do nr 316200	4/60
Rodzaj produktu	Tulejki rozprężne