

**Tulejki rozprężne do chwytu walcowego, typ / Ø zaciskania: 2/15mm****Dane zamówienia**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 316260 2/15   |
| GTIN             | 4045197316660 |
| Klasa artykułu   | 33E           |

**Opis****Zastosowanie:**

Do mocowania narzędzi z **chwytym walcowym**.

**wskazówka:**

**W zamówieniu należy podać wymaganą Ø mocowania.**

**Opis techniczny**

|                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| należy podać wymaganą Ø mocowania | 10; 12; 15; 16; 20; 25; 32 mm |
| Ø                                 | 40 mm                         |
| pasuje do nr 316200               | 2/40; 3/40                    |
| długość L                         | 78 mm                         |
| grubość kołnierza                 | 4 mm                          |
| Rodzaj produktu                   | Tulejki rozprężne             |