

**Tulejki rozprężne do chwytu walcowego, typ / Ø zaciskania: 4/40 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	316260 4/40
GTIN	4045197316776
Klasa artykułu	33E

Opis**Zastosowanie:**

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym.

wskazówka:

W zamówieniu należy podać wymaganą Ø mocowania.

należy podać wymaganą Ø mocowania: 25, 32, 40, 50 mm

pasuje do nr 316200: 4/60

długość L: 88 mm

Ø: 60 mm

grubość kołnierza: 4 mm

Opis techniczny

grubość kołnierza	4 mm
pasuje do nr 316200	4/60
Ø	60 mm
długość L	88 mm
należy podać wymaganą Ø mocowania	25, 32, 40, 50 mm
Rodzaj produktu	Tulejki rozprężne

