



Tarcze zabierakowe z krótkim stożkiem wg DIN 55027, Ø d1 / stożka: 250/6 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	317500 250/6
GTIN	4019208078717
Klasa artykułu	33R

Opis

Wykonanie:

Od strony maszyny obrobione na gotowo, od str. uchwytu splanowane.

Zastosowanie:

Do dodatkowego montażu uchwytów tokarskich z osadzeniem cylindrycznym wg DIN 6350 A. **Ze względu na mniejszy wysięg od wrzeciona zaleca się mocowanie bezpośrednie na wrzecionie uchwytów tokarskich z krótkim stożkiem.**

do końcówek wrzecion wg DIN 55027 lub ISO 702/III (zgodna
ze starą DIN 55022) z trzpieniami mocującymi i nakrętkami.

Materiał:

Żeliwo specjalne.

Ø stożka d₂: 106,39 mm

grubość B: 23 mm

liczba trzpieni mocujących: 4

Opis techniczny

Ø stożka d ₂	106,39 mm
-------------------------	-----------

liczba trzpieni mocujących	4
grubość B	23 mm
wielkość stożka	6
Ø zewn. d ₁	250 mm
Rodzaj produktu	Wyposażenie do uchwytów tokarskich