

**Tulejki rozprężne do chwytu walcowego, typ / Ø zaciskania: 1/10 mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	316260 1/10
GTIN	4045197316585
Klasa artykułu	33E

Opis**Zastosowanie:**

Do mocowania narzędzi z chwytem walcowym.

wskazówka:

W zamówieniu należy podać wymaganą Ø mocowania.

należy podać wymaganą Ø mocowania: 8; 10; 12; 15; 16; 20; 25 mm

pasuje do nr 316200: 1/30

długość L: 50 mm

Ø: 30 mm

grubość kołnierza: 4 mm

Opis techniczny

należy podać wymaganą Ø mocowania	8; 10; 12; 15; 16; 20; 25 mm
długość L	50 mm
grubość kołnierza	4 mm
pasuje do nr 316200	1/30
Ø	30 mm
Rodzaj produktu	Tulejki rozprężne

