

**Garant**

**Krótkie oprawki wiertarskie, kształt A, HSK-A 63, zakres mocowania:  
0,5-16mm**

**Dane zamówienia**

Numer katalogowy	307682 0,5-16
GTIN	4045197573445
Klasa artykułu	31B

**Opis****Wykonanie:**

- Prawo- i lewobieżne.
- Z otworem na czip RFID/na układ elektroniczny Balluff.

Z chłodzeniem wewnętrznym do maks. 50 bar.

Powtarzalność bicia  $\leq 20 \mu\text{m}$ .

**w dostawie::**

Z **kluczem do mocowania** z uchwytem poprzecznym.

**Wyp. dodatkowe:**

Klucz nasadowy nr 309890. Rurka chłodziwa nr 309880.

**Opis techniczny**

zakres mocowania	0,5 - 16 mm
Klucze do mocowania zamienne nr 627425	SW 6
rodzaj budowy	standard
wymiar A długości wysięgu	104 mm
Ø zewn. D	57 mm
adapter	HSK-A 63
Norma na uchwyt	ISO 12164-1
Norma na uchwyt	DIN 69882-7

Norma na uchwyt	DIN 69893-1
Kształt	A
chłodzenie wewnętrzne	tak, przy maks. 50 barach
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min <sup>-1</sup>
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 20 μm
Rodzaj produktu	Krótką oprawka wiertarska

## Akcesoria

Wkrętaki 6-kątne, z uchwytem poprzecznym 6 - kątne 6 mm

627481 6