



## Tulejki rozprężne do chwytu MK, typ/MK: 2/3



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	316240 2/3
GTIN	4045197318909
Klasa artykułu	33P

### Opis

#### Zastosowanie:

Do mocowania w imakach nożowych wymiennych WB.

Do mocowania narzędzi <B>z chwyttem MK</B>.

pasuje do nr 316200: 2/40; 3/40

długość L: 112 mm

Ø: 40 mm

### Opis techniczny

Ø	40 mm
długość L	112 mm
pasuje do nr 316200	2/40; 3/40
Rodzaj produktu	Tulejki rozprężne