



Krótkie oprawki wiertarskie, kształt A, HSK-A 100, zakres mocowania: 2,5-16 mm



Dane zamówienia

Numer katalogowy	307760 2,5-16
GTIN	2050001690050
Klasa artykułu	33W

Opis

Wykonanie:

- do obrotów prawych i lewych
- z otworem Balluffchip.

w dostawie::

Z kluczem do mocowania z uchwytem poprzecznym.

Wyp. dodatkowe:

Klucz nasadowy nr 309890. Rurka chłodziwa nr 309880.

rodzaj budowy: standard

wymiar A długości wysięgu: 116 mm

Ø zewn. D: 57 mm

Klucze do mocowania zamienne nr 627425: SW 6

Opis techniczny

zakres mocowania	2,5 - 16 mm
rodzaj budowy	standard
wymiar A długości wysięgu	116 mm
Klucze do mocowania zamienne nr 627425	SW 6
Ø zewn. D	57 mm
adapter	HSK-A 100

Norma na uchwyt	ISO 12164-1
Norma na uchwyt	DIN 69882-7
Norma na uchwyt	DIN 69893-1
Kształt	A
Dokładność wyważenia G przy prędkości obrotowej	G 2,5 przy 25000 min ⁻¹
Dokładność ruchu obrotowego	≤ 30 μm
maksymalny moment obrotowy dokręcania M _{d maks.}	≤ 14 Nm
Rodzaj produktu	Krótką oprawka wiertarska – HSK,

Aksesoria

Wkrętaki trzpieniowe, 6-kątne z uchwytem poprzecznym sześciokąt 6 mm	627425 6
Wkrętaki 6-kątne, z uchwytem poprzecznym 6 - kątne 6 mm	627481 6