


**Tulejki rozprężne do chwytu MK, typ/MK: 2/4****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	316240 2/4
GTIN	4045197318916
Klasa artykułu	33P

Opis**Zastosowanie:**

Do mocowania w imakach nożowych wymiennych WB.

Do mocowania narzędzi z chwyttem MK.

pasuje do nr 316200: 2/40; 3/40

długość L: 135 mm

Ø: 40 mm

Opis techniczny

długość L	135 mm
pasuje do nr 316200	2/40; 3/40
Ø	40 mm
Rodzaj produktu	Tulejki rozprężne