



Tulejki rozprężne do chwytu MK, typ/MK: 3/3



Dane zamówienia

Numer katalogowy	316240 3/3
GTIN	4045197318923
Klasa artykułu	33P

Opis

Zastosowanie:

Do mocowania w imakach nożowych wymiennych WB.

Do mocowania narzędzi z chwyttem MK.

pasuje do nr 316200: 3/50

długość L: 112 mm

Ø: 50 mm

Opis techniczny

Ø	50 mm
długość L	112 mm
pasuje do nr 316200	3/50
Rodzaj produktu	Tulejki rozprężne