

HOLEX**Chwytek pręta, Ø chwytu d1: 25mm****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	319705 25
GTIN	4045197673251
Klasa artykułu	32B

Opis**Wykonanie:**

- anodowany korpus z aluminium o wysokiej wytrzymałości, korpusy rolek powlekane pyłem diamentowym
- płynna regulacja w zakresie 1 - 70 mm
- do prętów okrągłych, 6-kątnych i 4-kątnych
- skale do nastawiania
- uniwersalny uchwyt walcowy.

Zalety:

Szybkie nastawianie na średnicę materiału.

Zastosowanie:

Do głowic rewolwerowych tarczowych i głowic o osi pionowej.

w dostawie::

Chwytek prętów z korpusami rolek, szczęki wymienne i klucz sześciokątny do wymiany korpusów rolek lub szczęk wymiennych.

wskazówka:

Odpowiednie adaptery VDI w wykazie części zamiennych, zob. nr 319707 wielk. 20 / 30.

Opis techniczny

Ø chwytu dD ₁	25 mm
długość	55 mm
szerokość	75 mm
wysokość	42 mm
Rodzaj produktu	Chwytek prętów

Akcesoria

Adapter chwytaka prętów Ø chwytu d1 20 mm	319707 20
Adapter chwytaka prętów Ø chwytu d1 30 mm	319707 30