



Oprawki do tulejek zaciskowych ER VARIA, V4, do tulejek zaciskowych ER w rozmiarze: 25



Dane zamówienia

Numer katalogowy

319803 25

GTIN

Klasa artykułu

33E

Opis

Zaleta:

- szybka wymiana dzięki tylko jednemu punktowi mocowania, dzięki temu wymiana narzędzi bez ryzyka urazów;
- narzędzia skrawające wstępnie nastawione znajdują się w maszynie;
- krótka konstrukcja - niskie koszty jednostkowe.

Zastosowanie:

Głównie do wiercenia i centrowania.

wskazówka:

Maksymalny moment obrotowy dokręcania dla VX3 i VX4 wynosi 5,7 Nm i może zostać osiągnięty przy użyciu odpowiedniego klucza dynamometrycznego nr 211750 rozm. 5,7. Maksymalny moment dokręcania dla V5 wynosi 10 Nm. Nie należy obracać ogranicznika podczas zwalniania wkładek.

Opis techniczny

wymiar A długości wysięgu

30 mm

do tulejek zaciskowych ER

25

Ø zewn. D

42 mm

adapter

V4

Rodzaj produktu

Uchwyt z tuleją zaciskową