



**Główce mocujące gładka, Top 65, Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm):
53,5 mm**



Dane zamówienia

Numer katalogowy	329970 53,5
GTIN	2050001926555
Klasa artykułu	33H

Opis

Wykonanie:

Główce mocujące, **profil okrągły, stopniowanie co 0,5 mm. W zamówieniu podawać żadaną
Ø mocowania.**

wykonanie gładkie do obróbki dokładnej.

Zalety:

- o 25% większa siła mocowania niż główicy mocującej RD
- bez promieniowego przesunięcia pomiędzy głowicą mocującą a uchwytem środka mocującego, niewrażliwe na zabrudzenie
- bardzo duża sztywność dzięki dużej powierzchni przylegania segmentów mocujących.

Zastosowanie:

Różne dziedziny zastosowania, centra obróbcze, maszyny pomiarowe albo mocowanie palet.

Zalecenie:

**Główce mocujące dla profili specjalnych dostarczamy na indywidualne zamówienie.
wskazówka:**

Inne wielkości stożków, kształty (np. kwadratowe) i obrobione półwyroby **na zamówienie!**

Opis techniczny

Ø zaciskania	53,5 mm
profil	okrągłe
twardość	60 HR
powierzchnia mocowania	gładki
długość L	49 mm
uchwyt	Top 65