

HAINBUCH**Główce mocujące gładka, Top 65, Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm):
44,5 mm**

Dane zamówienia

| | |
|------------------|---------------|
| Numer katalogowy | 329970 44,5 |
| GTIN | 2050001926357 |
| Klasa artykułu | 33H |

Opis

Wykonanie:

Główce mocujące, **profil okrągły, stopniowanie co 0,5 mm. W zamówieniu podawać żadaną Ø mocowania.**

wykonanie gładkie do obróbki dokładnej.

Zalety:

- o **25% większa siła mocowania niż główicy mocującej RD**
- **bez promieniowego przesunięcia pomiędzy główicą mocującą a uchwytem środka mocującego, niewrażliwe na zabrudzenie**
- **bardzo duża sztywność dzięki dużej powierzchni przylegania segmentów mocujących.**

Zastosowanie:

Różne dziedziny zastosowania, centra obróbcze, maszyny pomiarowe albo mocowanie palet.

Zalecenie:

Główce mocujące dla profili specjalnych dostarczamy na indywidualne zamówienie. wskazówka:

Inne wielkości stożków, kształty (np. kwadratowe) i obrobione półwyroby **na zamówienie!**

Opis techniczny

| | |
|------------------------|---------|
| Ø zaciskania | 44,5 mm |
| twardość | 60 HR |
| profil | okrągłe |
| powierzchnia mocowania | gładki |
| długość L | 49 mm |
| uchwyt | Top 65 |