



## Smarownice profesjonalne z końcówką, zawartość: 150 ml



### Dane zamówienia

Numer katalogowy	083557 150
GTIN	4024937600276
Klasa artykułu	08H

### Opis

#### Wykonanie:

Ocynkowane smarownice wysokociśnieniowe wysokiej jakości **100% szczelność**.

Zakres zastosowania: Pojazdy i maszyny o zmniejszonym zapotrzebowaniu na smarowanie.

Do czystego transportu w skrzynkach narzędziowych lub na półce na narzędzia pokładowe w pojazdach lub maszynach. Wydajność: maks. 0,3 cm<sup>3</sup>/skok. Ciśnienie: maks. 250 bar.

do smarów o średniej konsystencji (klasa 2) i olejów o dużej lepkości.

długość całkowita: 235 mm

Ø zbiornika smarownicy: 40 mm

typ końcówki: Uniwersalny / spiczasty

### Opis techniczny

Ø zbiornika smarownicy	40 mm
długość całkowita	235 mm
typ końcówki	Uniwersalny / spiczasty
zawartość	150 ml
Materiał zbiornika	Stal czerniona

Ciężnienie robocze

250 bar

Rodzaj produktu

Smarownica