

HAINBUCH**Imadła MANOK plus, typ/rozmiar: RD65****Dane zamówienia**

Numer katalogowy	329960 RD65
GTIN	2050001925992
Klasa artykułu	33H

Opis**Wykonanie:**

imadło stacjonarne z masywnego odlew. Duża siła mocowania, dokładność i sztywność. Szlifowana powierzchnia do montażu poziomego, z wmontowanym ogranicznikiem.

Zastosowanie:

Różne dziedziny zastosowania, np. centra obróbcze, maszyny pomiarowe, wiertarki kolumnowe itd.

Pasuje do :

głowic mocujących nr 329910 – 329946.

w dostawie::

1 klucz do mocowania.

masa: 23,5 kg

Opis techniczny

długość L	184 mm
szerokość B	184 mm
wysokość H	120 mm
masa	23,5 kg

Wielkość uchwytu	RD65
Ø koła osi otworów	126 (3× M6) mm
dokładność powtórzeń	0,01 mm
rozstaw otworów mocujących	126 mm
maksymalna siła zaciskająca	105 kN
zakres mocowania	4 - 65 mm
ogranicznik głębokości	92 mm
tolerancja wymiaru rowka	20 H7

Akcesoria

Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 54,5 mm	329930 54,5
Głowice mocujące z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 34,5 mm	329934 34,5
Głowice mocujące z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 24,5 mm	329934 24,5
Głowice mocujące z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 14,5 mm	329934 14,5
Głowice mocujące z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 40 mm	329934 40
Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 64,5 mm	329930 64,5
Głowice mocujące z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 32,5 mm	329934 32,5
Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 54 mm	329930 54
Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 64 mm	329930 64
Głowice mocujące z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 44,5 mm	329934 44,5
	329934 48,5

Głowice mocujące z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi
Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 48,5 mm

Głowice mocujące z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi
Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 24 mm

329934 24

Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co
0,5 mm) 24 mm

329930 24

Głowice mocujące z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi
Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 62,5 mm

329934 62,5

Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co
0,5 mm) 6,5 mm

329930 6,5

Głowice mocujące z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi
Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 35,5 mm

329934 35,5

Głowice mocujące z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi
Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 11 mm

329934 11

Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co
0,5 mm) 51 mm

329930 51

Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co
0,5 mm) 10,5 mm

329930 10,5

Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co
0,5 mm) 59,5 mm

329930 59,5

Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co
0,5 mm) 4,5 mm

329930 4,5

Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co
0,5 mm) 15 mm

329930 15

Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co
0,5 mm) 32 mm

329930 32

Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co
0,5 mm) 41 mm

329930 41

Głowice mocujące z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi
Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 25,5 mm

329934 25,5

Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co
0,5 mm) 10 mm

329930 10

Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co
0,5 mm) 43 mm

329930 43

329934 23,5

Głowice mocujące z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi
 Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 23,5 mm

Głowice mocujące z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi
 Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 15 mm

329934 15

Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co
 0,5 mm) 59 mm

329930 59

Głowice mocujące z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi
 Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 20 mm

329934 20

Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co
 0,5 mm) 28 mm

329930 28

Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co
 0,5 mm) 8,5 mm

329930 8,5

Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co
 0,5 mm) 62 mm

329930 62

Głowice mocujące z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi
 Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 50,5 mm

329934 50,5

Głowice mocujące z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi
 Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 31,5 mm

329934 31,5

Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co
 0,5 mm) 37 mm

329930 37

Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co
 0,5 mm) 26 mm

329930 26

Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co
 0,5 mm) 48 mm

329930 48

Głowice mocujące z rowkami poprzecznymi Ø mocowania
 (stopniowana co 0,5 mm) 9,5 mm

329932 9,5

Głowice mocujące z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi
 Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 54 mm

329934 54

Głowice mocujące z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi
 Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 19 mm

329934 19

Głowice mocujące z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi
 Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 52,5 mm

329934 52,5

Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co
 0,5 mm) 43,5 mm

329930 43,5

329930 61

Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 61 mm

Głowice mocujące z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 28,5 mm

329934 28,5

Głowice mocujące z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 55,5 mm

329934 55,5

Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 5 mm

329930 5

Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 44 mm

329930 44

Głowice mocujące z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 55 mm

329934 55

Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 58 mm

329930 58

Głowice mocujące z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 57 mm

329934 57

Głowice mocujące z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 43 mm

329934 43

Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 53 mm

329930 53

Głowice mocujące z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 15,5 mm

329934 15,5

Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 57,5 mm

329930 57,5

Głowice mocujące z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 59 mm

329934 59

Głowice mocujące z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 45,5 mm

329934 45,5

Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 7 mm

329930 7

Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 53,5 mm

329930 53,5

Głowice mocujące z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 43,5 mm

329934 43,5

329930 40

Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 40 mm

Głowice mocujące z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 16,5 mm

329934 16,5

Głowice mocujące z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 40,5 mm

329934 40,5

Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 42,5 mm

329930 42,5

Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 55,5 mm

329930 55,5

Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 18,5 mm

329930 18,5

Głowice mocujące z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 12,5 mm

329934 12,5

Głowice mocujące z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 13 mm

329934 13

Głowice mocujące z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 13,5 mm

329934 13,5

Głowice mocujące z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 34 mm

329934 34

Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 20 mm

329930 20

Głowice mocujące z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 33 mm

329934 33

Głowice mocujące z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 17,5 mm

329934 17,5

Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 52 mm

329930 52

Głowice mocujące z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 53,5 mm

329934 53,5

Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 19 mm

329930 19

Głowice mocujące miękkie Ø otworu startowego 8 mm

329936 8

Głowice mocujące z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 33,5 mm

329934 33,5

Głowice mocujące z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 16 mm	329934 16
Głowice mocujące z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 47,5 mm	329934 47,5
Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 40,5 mm	329930 40,5
Głowice mocujące z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 29 mm	329934 29
Głowice mocujące z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 42,5 mm	329934 42,5
Głowice mocujące z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 45 mm	329934 45
Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 27 mm	329930 27
Głowice mocujące z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 27 mm	329934 27
Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 34 mm	329930 34
Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 42 mm	329930 42
Głowice mocujące z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 49,5 mm	329934 49,5
Głowice mocujące z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 56 mm	329934 56
Głowice mocujące z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 60,5 mm	329934 60,5
Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 18 mm	329930 18
Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 61,5 mm	329930 61,5
Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 23,5 mm	329930 23,5
Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 23 mm	329930 23
	329934 30

Głowice mocujące z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 30 mm	
Głowice mocujące z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 29,5 mm	329934 29,5
Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 47 mm	329930 47
Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 30 mm	329930 30
Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 28,5 mm	329930 28,5
Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 20,5 mm	329930 20,5
Głowice mocujące z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 35 mm	329934 35
Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 22,5 mm	329930 22,5
Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 29 mm	329930 29
Głowice mocujące z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 61,5 mm	329934 61,5
Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 38 mm	329930 38
Głowice mocujące z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 56,5 mm	329934 56,5
Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 38,5 mm	329930 38,5
Głowice mocujące z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 49 mm	329934 49
Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 48,5 mm	329930 48,5
Głowice mocujące z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 27,5 mm	329934 27,5
Głowice mocujące z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 58,5 mm	329934 58,5
	329934 17

Głowice mocujące z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 17 mm	
Głowice mocujące z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 25 mm	329934 25
Głowice mocujące z rowkami poprzecznymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 8 mm	329932 8
Głowice mocujące miękkie Ø otworu startowego 5 mm	329936 5
Głowice mocujące z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 47 mm	329934 47
Głowice mocujące z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 44 mm	329934 44
Głowice mocujące z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 65 mm	329934 65
Głowice mocujące z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 22,5 mm	329934 22,5
Głowice mocujące z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 18,5 mm	329934 18,5
Głowice mocujące z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 21,5 mm	329934 21,5
Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 35,5 mm	329930 35,5
Głowice mocujące z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 18 mm	329934 18
Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 24,5 mm	329930 24,5
Głowice mocujące z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 63,5 mm	329934 63,5
Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 26,5 mm	329930 26,5
Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 13 mm	329930 13
Głowice mocujące z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 39,5 mm	329934 39,5
Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 22 mm	329930 22

Głowice mocujące z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 37,5 mm	329934 37,5
Głowice mocujące z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 51,5 mm	329934 51,5
Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 21,5 mm	329930 21,5
Głowice mocujące z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 53 mm	329934 53
Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 14,5 mm	329930 14,5
Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 16 mm	329930 16
Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 21 mm	329930 21
Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 9,5 mm	329930 9,5
Głowice mocujące z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 59,5 mm	329934 59,5
Głowice mocujące z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 22 mm	329934 22
Głowice mocujące z rowkami poprzecznymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 9 mm	329932 9
Głowice mocujące z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 52 mm	329934 52
Głowice mocujące z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 28 mm	329934 28
Głowice mocujące z rowkami poprzecznymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 10 mm	329932 10
Głowice mocujące z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 46 mm	329934 46
Głowice mocujące miękkie Ø otworu startowego 20 mm	329936 20
Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 4 mm	329930 4
Głowice mocujące z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 61 mm	329934 61

Głowice mocujące z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 31 mm	329934 31
Głowice mocujące z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 63 mm	329934 63
Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 15,5 mm	329930 15,5
Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 8 mm	329930 8
Głowice mocujące z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 62 mm	329934 62
Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 46 mm	329930 46
Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 56 mm	329930 56
Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 65 mm	329930 65
Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 33,5 mm	329930 33,5
Głowice mocujące z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 32 mm	329934 32
Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 14 mm	329930 14
Głowice mocujące z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 12 mm	329934 12
Głowice mocujące z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 51 mm	329934 51
Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 11 mm	329930 11
Głowice mocujące z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 64 mm	329934 64
Głowice mocujące z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 38 mm	329934 38
Głowice mocujące z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 60 mm	329934 60
	329930 11,5

Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 11,5 mm

Głowice mocujące z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 20,5 mm

329934 20,5

Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 35 mm

329930 35

Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 31 mm

329930 31

Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 17 mm

329930 17

Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 46,5 mm

329930 46,5

Głowice mocujące z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 41,5 mm

329934 41,5

Głowice mocujące z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 64,5 mm

329934 64,5

Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 16,5 mm

329930 16,5

Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 49 mm

329930 49

Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 34,5 mm

329930 34,5

Głowice mocujące z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 38,5 mm

329934 38,5

Głowice mocujące z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 41 mm

329934 41

Głowice mocujące z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 21 mm

329934 21

Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 63 mm

329930 63

Głowice mocujące z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 26,5 mm

329934 26,5

Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 33 mm

329930 33

329934 26

Głowice mocujące z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi
Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 26 mm

Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co
0,5 mm) 56,5 mm

329930 56,5

Głowice mocujące z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi
Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 14 mm

329934 14

Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co
0,5 mm) 45,5 mm

329930 45,5

Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co
0,5 mm) 60 mm

329930 60

Głowice mocujące z rowkami poprzecznymi Ø mocowania
(stopniowana co 0,5 mm) 8,5 mm

329932 8,5

Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co
0,5 mm) 12 mm

329930 12

Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co
0,5 mm) 27,5 mm

329930 27,5

Głowice mocujące z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi
Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 39 mm

329934 39

Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co
0,5 mm) 58,5 mm

329930 58,5

Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co
0,5 mm) 25,5 mm

329930 25,5

Głowice mocujące z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi
Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 48 mm

329934 48

Głowice mocujące z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi
Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 37 mm

329934 37

Głowice mocujące z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi
Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 50 mm

329934 50

Głowice mocujące z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi
Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 54,5 mm

329934 54,5

Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co
0,5 mm) 44,5 mm

329930 44,5

Głowice mocujące miękkie Ø otworu startowego 40 mm

329936 40

Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co
0,5 mm) 39,5 mm

329930 39,5

Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 19,5 mm	329930 19,5
Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 32,5 mm	329930 32,5
Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 17,5 mm	329930 17,5
Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 63,5 mm	329930 63,5
Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 12,5 mm	329930 12,5
Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 57 mm	329930 57
Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 31,5 mm	329930 31,5
Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 25 mm	329930 25
Głowice mocujące z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 23 mm	329934 23
Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 5,5 mm	329930 5,5
Głowice mocujące z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 36 mm	329934 36
Głowice mocujące z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 30,5 mm	329934 30,5
Głowice mocujące z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 19,5 mm	329934 19,5
Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 29,5 mm	329930 29,5
Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 41,5 mm	329930 41,5
Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 7,5 mm	329930 7,5
Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 30,5 mm	329930 30,5
	329930 13,5

Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 13,5 mm

Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 62,5 mm

329930 62,5

Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 55 mm

329930 55

Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 60,5 mm

329930 60,5

Głowice mocujące z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 57,5 mm

329934 57,5

Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 36,5 mm

329930 36,5

Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 9 mm

329930 9

Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 39 mm

329930 39

Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 36 mm

329930 36

Głowice mocujące z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 58 mm

329934 58

Głowice mocujące z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 11,5 mm

329934 11,5

Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 6 mm

329930 6

Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 52,5 mm

329930 52,5

Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 37,5 mm

329930 37,5

Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 50 mm

329930 50

Głowice mocujące z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 46,5 mm

329934 46,5

Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 45 mm

329930 45

329930 47,5

Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 47,5 mm

Głowice mocujące z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 42 mm

329934 42

Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 50,5 mm

329930 50,5

Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 49,5 mm

329930 49,5

Głowice mocujące gładka Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 51,5 mm

329930 51,5

Głowice mocujące z rowkami poprzecznymi i wzdłużnymi Ø mocowania (stopniowana co 0,5 mm) 36,5 mm

329934 36,5